

手軽で簡単、ポケットサイズ 内装工事、電気工事、設備工事等に大活躍！

レーザーマウス LM-130




Laser Mouse LM-130



...projects
a straight laser
line on any surface

ゴム式粘着材で 壁面にもピタッと貼付け!!

壁・床を汚さずレーザーラインで
タテ・ヨコ位置決め




壁面取付可能




裏面には粘着材が埋め
込まれ、仕上後等の
壁にも汚さず、傷付けずに
水平・垂直出しが可能。

タテ・ヨコ 自由自在




タテ・ヨコ気泡管付で、
水平・垂直ラインを
瞬時に照射可能。


LM-130 使用例




タイル、床材等の位置決め




ポスター、看板、絵等の位置決め




分電盤、ステンBOX等の
位置決め




パーティション、
キャビネット等の位置決め



階段の手すり等の
位置決め



木棚等の位置決め



管材等の位置決め

レーザーラインで水平・垂直 基準出し

LM-130 主な仕様

レーザーダイオード	635nm 出力1mW以下	JIS規格クラス2
照射レーザー精度	±1.3mm/1m	
使用温度範囲	-10°C~+40°C	
電源	単3乾電池×2本	
連続使用時間	60時間以上(アルカリ乾電池使用時)	
寸法	112×60×43mm 130g	
付属品	収納用ナイロン袋、 単3乾電池2本、ゴム式粘着材	
価格	オープン	

※ 図はイメージです

警告：ルーペ、拡大鏡、顕微鏡及び望遠鏡、双眼鏡などの光学器具を用いてレーザー出力を観察すると、目に危険を及ぼす場合があります。

AX BRAIN LTD.

アックスブレン株式会社

〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目4-24 ■ tel 06-6534-1136
■ fax.06-6534-5359 ■ e-mail info@axbrain.com ■ url http://www.axbrain.com

※製品に関するお問い合わせは…

☎0120-222-226 (土・日・祝日を除く、9:00~17:00)

※標準価格には消費税は含まれておりません。
※記載した仕様及び外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。